

# Jatkosuutin ISL EXT 1000 mm

SORMATIN TUOTEKOODI **9640072912**



## Laadukkaalla sekoitussuuttimella ja ITH-massalla saadaan takuulla pitävä ankkurointi

- Yleisimpien kaksikomponenttimassojen komponentit sekoittuvat suuttimessa. Koepursota massaa vähintään 10 senttimetriä ja kunnes näet eriväristen komponenttien sekoittuneen täysin.
- Sormatin ITH-patruunoiden mukana toimitetaan aina yksi tai kaksi sekoitussuutinta. Sekoitussuuttimen jäykän spiraalin ansiosta komponentit virtaavat tasaisesti ja sekoittuvat kunnolla. Käytä vain täysin sekoittunutta massaa!
- Avattuja patruunoita voidaan yleensä säilyttää suutin kiinnitettynä. Vaihda sekoitussuutin ennen käytön jatkamista.
- Syviin poranreikiin puristettaessa käytä 200 / 1000 mm:n ISL EXT -suutinjatketta. Näin massa pursottuu reiän pohjaan asti.

## YLEISKATSAUS

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <b>Muut koodit</b>     | /                 |
| <b>Tuotemateriaali</b> | Polyeteeni        |
| <b>Pakkaukset</b>      | rasia (pussi): 10 |
| <b>Paino</b>           | 20.5 kg / 1000    |

## KÄYTTÖKOHEET

- Injektointimassakäyttöön

## Tekniset tiedot

### ASENNUSTIEDOT

**Pituus (L)** 1000